折りたた コンテ ダンボー プラスチッ

ボック ボックス コンテ

導電性 コンテ

食品月コンテ

メッシ コンテ

パレッ パレッ ボック パレット

回転台

パレット

カバー

ネスティング ラック

メッシュ パレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナ バッグ スクラップ ボックス

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 <mark>(制定型の買い品が)</mark>マークの商品はまとめ買いがお得です。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

トラスコ TRUSCO

奥行____間口



VN type Container "VN型コンテナ"





み重ねることができます。 ●透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。 [製造国]●日本

[材質] ●ポリプロピレン(PP)

発注単位1個

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| | 過さ | | |
|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| ナールク | VN-1N-TM (半透明) | VN-2N-CB (クリアブルー) | |
| ナッス | | | |
| 型 ナ | VN-3N-CY (クリアイエロー) | VN-3N-R (レッド) | スタッキング例 |
| 生ナ | A James | | |
| 刊ナ | VN-3N-Y | VN-3N-B | 3.1mm |
| ュナ | (イエロー) | (ブルー) | |
| ۲ | 半透明 グレー | レッド イエロー | ブルー |
| トス | 99790-99790-9 | 797797 997410- | |

| おまつード 品 番 |
|--|
| 352-5228 VN-1N-GY ¥411 0.6 プレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 1450(103) 352-5244 VN-1N-R ¥411 0.6 レッド 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 9997(89) 352-6160 VN-1N-Y ¥411 0.6 イエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 10031(100) 440-8853 VN-1N-B ¥411 0.6 プルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 10031(100) 440-8853 VN-1N-CB ¥411 0.6 プルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 455(49) 440-8861 VN-1N-CG ¥411 0.6 プルテプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 455(49) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 プルテプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 プルテプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 プルテプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 プルテプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 プルテプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 674(78) 352-6062 VN-2N-F ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 666(79) 352-6078 VN-2N-B ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 440-8900 VN-2N-B ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1865(97) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1865(97) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1865(97) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1865(97) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440- |
| 352-5244 VN-1N-R ¥411 0.6 レッド 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 9097(89) 352-6160 VN-1N-Y ¥411 0.6 イエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 10053(100) 352-6143 VN-1N-B ¥411 0.6 ブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 455(92) 440-8853 VN-1N-CB ¥411 0.6 ブルブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 455(92) 440-8870 VN-1N-CG ¥411 0.6 ブリアブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8870 VN-1N-CF ¥411 0.6 ブリアブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 ブリアブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526(74) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 ブリアブエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1354(92) 440-8888 VN-1N-CF ¥411 0.6 ブリアブエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1354(92) 1352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 674(78) 352-6089 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 674(78) 352-6072 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1866(97) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1869(97) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1895(97) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1895(97) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1895(97) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1895(97) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 352-6178 VN-2N-F ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 |
| 352-6160 VN-1N-Y ¥411 0.6 イエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 1053/100 352-6143 VN-1N-B ¥411 0.6 ブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 1053/100 440-8853 VN-1N-CB ¥411 0.6 ブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 4564/92 440-8861 VN-1N-CGY ¥411 0.6 ブリアブレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526/74 440-8870 VN-1N-CR ¥411 0.6 ブリアブレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526/74 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 ブリアブレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526/74 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 ブリアブエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 2534/92 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 平透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742/78 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 ブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6766/79 352-6072 VN-2N-R ¥506 1.8 ブリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666/79 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1666/79 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1696/93 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 ブリアブルー 140×200×130 101×158×108 |
| 352-6143 VN-1N-B ¥411 0.6 プルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 98 21805(90) 440-8853 VN-1N-CB ¥411 0.6 プリアプルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 4654(92) 440-8861 VN-1N-CGY ¥411 0.6 プリアプレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 125(74) 440-8870 VN-1N-CR ¥411 0.6 プリアプレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 125(74) 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 プリアプレード 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 253(92) 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 プリアプレード 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 3154(97) 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (6742/78) 352-6089 VN-2N-GY ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (6466/79) 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (446/89) 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (666/79) 352-6178 VN-2N-Y ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (666/79) 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (666/79) 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (3695/93) 440-8900 VN-2N-CGY ¥506 1.8 プループルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 (3695/93) 440-8900 VN-2N-CGY ¥506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 (3695/93) |
| 440-8853 VN-1N-CB ¥411 0.6 クリアブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 465492) 440-8861 VN-1N-CGY ¥411 0.6 クリアブルー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526/74) 440-8870 VN-1N-CR ¥411 0.6 クリアグレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526/74) 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 クリアイエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 253492) 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 クリアイエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 315497/ 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1726/1010 352-6097 VN-2N-GY ¥506 1.8 グレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742/78 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 レッド 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 4426/89 352-6062 VN-2N-R ¥506 1.8 イエロー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 4426/89 352-6078 VN-2N-B ¥506 1.8 ブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 440-8896 VN-2N-B ¥506 1.8 ブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1855/97 440-8896 VN-2N-C 18 ブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8890 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8890 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 |
| 440-8861 VN-1N-CGY ¥411 0.6 クリアプレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 1526/74) 440-8870 VN-1N-CR ¥411 0.6 クリアプレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 2534/92) 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 クリアプレー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 3154/97) 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1726(101) 352-6089 VN-2N-Y ¥506 1.8 グレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742/78 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 グレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742/78 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 352-6071 VN-2N-R ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 440-8990 VN-2N-R ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 440-8896 VN-2N-R ¥506 1.8 プレアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プリアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 プリアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695/93 |
| 440-8870 VN-1N-CR ¥411 0.6 クリアレッド 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 2534(92) 440-8888 VN-1N-CY ¥411 0.6 フリアイエロー 105×150×80 75×117×66 VN-1C 96 3154(97) 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742(78) 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742(78) 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742(78) 352-6062 VN-2N-R ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 440-8896 VN-2N-C ¥506 1.8 プループルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-C ¥506 1.8 プループルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CG ¥506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CG ¥506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CG ¥506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CG ¥506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CG ¥506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CG ¥506 1.8 プリアプルー 400×200×130 400×40×40×40×40×40×40×40×40×40×40×40×40× |
| 440-8888 VN-IN-CY ¥411 0.6 フリアイエロー 105×150×80 75×117×66 VN-IC 96 315497) 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 17361(101) 352-6097 VN-2N-GY ¥506 1.8 グレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 674(78) 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 グリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 4426(89) 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 グリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6866(79) 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 ブリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1836(97) 440-8896 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブリー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CG ¥506 1.8 グリアブレー 440×200×130 440×2 |
| 352-6071 VN-2N-TM ¥506 1.8 半透明 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 178(101) 352-6097 VN-2N-GY ¥506 1.8 グレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742/78 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 レッド 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 4426/89 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 イエロー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6866(79) 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 グルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 18365(97) 440-8896 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 440×200×130 |
| 352-6097 VN-2N-GY *506 1.8 プレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6742(78) 352-6089 VN-2N-R *506 1.8 レッド 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 4426(89) 352-6062 VN-2N-Y *506 1.8 イエロー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 6666(79) 352-6178 VN-2N-B *506 1.8 プルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 8365(97) 440-8896 VN-2N-CB *506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB *506 1.8 プリアプルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB *506 1.8 プリアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CB *506 1.8 プリアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440-8900 VN-2N-CB *506 1.8 プリアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440-8900 VN-2N-CB *506 1.8 プリアプレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 440-8900 VN-2N-CB *506 1.8 707 |
| 352-6089 VN-2N-R ¥506 1.8 レッド 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 4426(89) 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 イエロー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (6666(79) 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 ブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 (8666(79) 440-8896 VN-2N-CB ¥506 1.8 ブルール 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8890 VN-2N-CGY ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) |
| 352-6062 VN-2N-Y ¥506 1.8 イエロー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 666679 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 ブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 1836597 440-8896 VN-2N-CB ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 369593 440-8900 VN-2N-CGY ¥506 1.8 グリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) |
| 352-6178 VN-2N-B ¥506 1.8 ブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 222 18365(97) 2440-8896 VN-2N-CB ¥506 1.8 フリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 2440-8900 VN-2N-CGY ¥506 1.8 フリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) 240×200×130 2 |
| 440-8896 VN-2N-CB ¥506 1.8 クリアブルー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 3695(93) 440-8900 VN-2N-CGY ¥506 1.8 クリアブレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) |
| 440-8900 VN-2N-CGY ¥506 1.8 クリアグレー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1027(57) |
| |
| 440-8918 VN-2N-CR ¥506 1.8 クリアレッド 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1105(71) |
| |
| 440-8926 VN-2N-CY ¥506 1.8 クリアイエロー 140×200×130 101×158×108 VN-2C 220 1530(96) |
| <mark>352-6305</mark> VN-3N-TM ¥849 3.8 半透明 210×250×130 165×205×108 VN-3C 324 12398(98) |
| 352-6119 VN-3N-GY ¥849 3.8 グレー 210×250×130 165×205×108 VN-3C 328 5474(111) |
| 352-6194 VN-3N-R ¥849 3.8 レッド 210×250×130 165×205×108 VN-3C 328 2766(88) |
| 352-6313 VN-3N-Y ¥849 3.8 イエロー 210×250×130 165×205×108 VN-3C 328 4825(89) |
| 352-6054 VN-3N-B ¥849 3.8 ブルー 210×250×130 165×205×108 VN-3C 328 8126(70) |
| 440-8934 VN-3N-CB ¥849 3.8 フリアブルー 210×250×130 165×205×108 VN-3C 324 1981(80) |
| 440-8942 VN-3N-CGY ¥849 3.8 クリアグレー 210×250×130 165×205×108 VN-3C 324 542(59) |
| 440-8951 VN-3N-CR ¥849 3.8 クリアレッド 210×250×130 165×205×108 VN-3C 324 912(121) |
| 440-8969 VN-3N-CY ¥849 3.8 フリアイエロー 210×250×130 165×205×108 VN-3C 324 1136(126) |

フ タ [材質]●ポリスチレン(PS)

セット例

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1枚) | 色 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 適合コンテナ | 梱包数 (枚) | 質量 (g) | ●実績 (前年比%) |
|----------|-----------|--------------|----|----------------------|--------|---------|-----------|---------------|
| 352-5236 | VN-1NF-TM | ¥343 | 透明 | 105×140×42 | VN-1N | 40 | 38 | 14409 (98) |
| 352-6127 | VN-2NF-TM | ¥420 | 透明 | 140×189×67 | VN-2N | 40 | 70 | 8476 (87) |
| 352-6283 | VN-3NF-TM | ¥720 | 透明 | 210×239×67 | VN-3N | 20 | 130 | 4544(87) |
| | | | | | | | | |

トラスコ TRUSCO



VN-2NF-TM

VN-3NF-TM

VN-1NF-TM

T type Containers "T型コンテナ"




 •工具・各種部品の集中管理に役立ちます。

 •コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。

 •底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。 [材質] ● ポリプロピレン(PP) [製造国] ● 日本











発注単位1枚

| 発注単位1個 | | | | トラスコ中山㈱ | ₱ ☎0120-509-849 |
|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 発注コード 品 | 器 税抜価格 容量 (1個) (L) | | 外形寸法(mm) 有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ 間口×奥行×高さ | | ②数 質量 ●実績 個) (g) (前年比%) |
| 419-8824 T2-B | ¥ 626 1.4 | ブルー | 132×200× 90 102×145× 82 | TJ 1 | 2 147 18902(113) |
| 419-8832 T2-R | ¥ 626 1.4 | 1 レッド | 132×200× 90 102×145× 82 | TJ 1 | 2 147 5264(94) |
| 419-8841 T2-TA | 1.4 ¥ 626 1.4 | 半透明 | 132×200× 90 102×145× 82 | TJ 1 | 2 147 5456(91) |
| 419-8859 T2-YC | | | 132×200× 90 102×145× 82 | TJ 1 | 2 147 4292(91) |
| 419-8964 T3-B | ¥1,037 3.2 | | 192×285× 90 158×219× 82 | | 0 250 4868(120) |
| 419-8972 T3-R | ¥1,037 3.2 | | 192×285× 90 158×219× 82 | | 0 250 2759(137) |
| 419-8981 T3-TA | | | 192×285× 90 158×219× 82 | | 0 250 1824(88) |
| 419-8999 T3-YC | | | | | 0 250 1249(87) |
| 419-9219 T5-B | ¥ 1,543 5.1 | | 192×285×140 156×224×131 | | 2 380 6479(103) |
| 419-9227 T5-R | ¥ 1,543 5.1 | | 192×285×140 156×224×131 | | 2 380 1427 (56) |
| 419-9235 T5-TA | | | 192×285×140 156×224×131 | | 2 380 2725(89) |
| 419-9243 T5-YC | | | | | 2 380 2621 (98) |
| 819-1782 T8-B | ¥2,391 7 | ブルー | 200×373×155 155×290×141 | TD | 5 550 1573 (76) |
| 114-3878 T8-TA | | 半透明 | 200×373×155 155×290×141 | TD | 5 550 1449(130) |
| 419-9634 T8-G | | グレー | 200×373×155 155×290×141 | TD | 5 550 1715(82) |
| 419-9642 T8-Y | ¥2,391 7 | イエロー | 200×373×155 155×290×141 | TD | 5 550 3306(135) |
| 819-1781 T20-E | | | 270×519×220 216×413×201 | TD | 5 1310 1845(131) |
| 114-1777 T20-T | | | 270×519×220 216×413×201 | TD | 5 1310 602(67) |
| 419-8808 T20-0 | | 7 グレー | 270×519×220 216×413×201 | TD | 5 1310 839(57) |
| 419-8816 T20-Y | ¥ 4,697 19. | 7 イエロー | 270×519×220 216×413×201 | TD | 5 1310 1148(71) |

ダンボール製 ●廃棄しやすく、軽くて丈夫なケースです。 [材質]●ダンボール

| 発注 | Ě単 | 位′ | 偃 |
|----|----|----|---|
| | | | |

| 光注半U I III | l | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|---------------|
| 発注コード | 品番 | 税抜価格 | 容量 (L) | 板厚 (mm) | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ | 梱包数 (個) | 質量 (g) | ●実績 (前年比%) |
| 859-0648 | T2-DB | ¥236 | 1.4 | 3 | 132×200× 90 | 127×180× 80 | 50 | 65 | 3581 (187) |
| 859-0649 | T3-DB | ¥266 | 3.2 | 3 | 192×285× 90 | 183×263× 80 | 50 | 100 | 1641 (167) |
| 859-0650 | T5-DB | ¥317 | 5.1 | 3 | 192×285×140 | 183×263×135 | 50 | 135 | 5940(131) |